



压印接线片



认证



功能

用于夹紧正螺栓拉索

技术参数


导体尺寸, UL: 1类 - 2类 (最大 4/0)

Table 1/2						
物料号	材料	完成	孔尺寸 (HS)	接触面积	深度 (D)	高度 (H)
LPA55312	铝		12.7 mm	19 cm ² Min	56.16mm	31.62 mm
LPC553L38	青铜	镀锡	9.53 mm	19 cm ² Min	56.16mm	31.62 mm
LPC553L12	青铜	镀锡	12.7 mm	19 cm ² Min	56.16mm	31.62 mm

物料号	材料	完成	孔尺寸 (HS)	接触面积	深度 (D)	高度 (H)
LPC55338	青铜		9.53 mm	19 cm ² Min	56.16mm	31.62 mm
LPC553L14	青铜	镀锡	6.35 mm	19 cm ² Min	56.16mm	31.62 mm
LPC55314	青铜		6.35 mm	19 cm ² Min	56.16mm	31.62 mm

Table 2/2			
物料号	宽度 (W)	单位重量	认证
LPA55312	89 mm	0.07 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC553L38	89 mm	0.18 kg	
LPC553L12	89 mm	0.18 kg	
LPC55338	89 mm	0.18 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC553L14	89 mm	0.18 kg	
LPC55314	89 mm	0.18 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE