

# 压印直立式接缝夹具



## 认证



## 功能

矩形、圆形或箱状脊缝夹钳

用于单孔电缆带以固定导体


## 技术参数

Table 1/2

| 物料号    | 订货号    | 材料                   | 深度 (D) | 高度 (H)  | 宽度 (W)   | A              |
|--------|--------|----------------------|--------|---------|----------|----------------|
| LPS815 | 701972 | 不锈钢 18-8 (EN 1.4305) | 38.1mm | 50.8 mm | 46.23 mm | 3.17 - 38.1 mm |

Table 2/2

| 物料号    | 订货号    | 螺纹尺寸 (TS) | 单位重量    |
|--------|--------|-----------|---------|
| LPS815 | 701972 | M6        | 0.11 kg |



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE