

压印 U 型螺栓管夹



认证



功能

用于将管道和排气管搭接到防雷系统的夹钳

通过 UL® 96 认证


技术参数

Table 1/2						
物料号	材料	外径 (OD)	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)	单位重量
LPA5964	Aluminum, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	99.1 - 107.97 mm	50.8mm	147.64 mm	158.75 mm	0.34 kg
LPA5966	Aluminum, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	111.1 - 174.2 mm	50.8mm	223.84 mm	211.15 mm	0.34 kg
LPC5966	Copper, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	111.1 - 174.2 mm	50.8mm	223.84 mm	211.15 mm	0.37 kg

物料号	材料	外径 (OD)	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)	单位重量
LPC5964	Copper, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	99.1 - 117.47 mm	50.8mm	147.64 mm	158.75 mm	0.4 kg

Table 2/2	
物料号	认证
LPA5964	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA5966	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC5966	
LPC5964	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE