


压印 U 型螺栓管夹，90°



认证



功能

用于将管道、扶手和排气管搭接到防雷系统的夹钳

通过 UL® 96 认证

技术参数


导体尺寸，UL: 1 类 - 2 类 (最大 4/0)

Table 1/1

物料号	材料	外径 (OD)	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)	单位重量
LPA5962	Aluminum, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	48.3 - 66.67 mm	50.8mm	92 mm	118.75 mm	0.21 kg
LPC5962	Copper, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	48.3 - 66.67 mm	50.8mm	92 mm	118.75 mm	0.23 kg

物料号	材料	外径 (OD)	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)	单位重量
LPA5963	Aluminum, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	66.8 - 92.2 mm	50.8mm	119.19 mm	139.7 mm	0.29 kg
LPC5963	Copper, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	66.8 - 92.2 mm	50.8mm	119.19 mm	139.7 mm	0.35 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE