

静态接地夹钳（桶罐用）



功能

专门设计用于接地或连接小容器、桶罐、携带物、机械，或者适用于含有易燃液体或可燃粉尘区域的人员

钳式夹具包含一个压铸铝制主体（带有两个不锈钢点），以及一个重 55 磅（25 千克）的弹簧压缩

优良的设计可使夹钳穿过多层涂料或腐蚀堆积，以便正确接触到裸金属

技术参数

Table 1/1

物料号	订货号	材料	钳口开度	喉深	包含线束
B2610A	165410	Aluminum, 不锈钢 416 (EN 1.4005)	25.4 mm Max	25.4mm	否

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE