


钢制接地板



认证



功能

提供较大的表面积，以便对地消散电流

包含一个焊接钢条软辫线

技术参数

材料： 钢

Table 1/2

物料号	完成	连接器	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	宽度 (W)	厚度 (T)
EGGP	电镀锌	无	406 mm	51 mm	254 mm	6.35 mm
EBGP	普通	无	406 mm	51 mm	254 mm	6.35 mm
EGGPC	电镀锌	HDC58	406 mm	51 mm	254 mm	6.35 mm

Table 2/2		
物料号	直径 (Ø)	认证
EGGP	15.9 mm	UL, cUL
EBGP	15.9 mm	
EGGPC	15.9 mm	cUL, UL

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE