

螺柱至轨腰套件



图



功能

提供用于通过放热流程将螺柱直接连接到轨腰的中性轴的材料

套件包括 nVent ERICO Cadweld 模具配置、模具清洁工具、火石点火器、螺柱、垫片及螺母

技术参数

连接数量: 1
 最小订单数量: 50
 轨道类型: RI52;RI59

Table 1/2

物料号	材料	模具系列	长度 (L)	直径 (Ø)	螺纹尺寸 (TS)	螺柱
-----	----	------	--------	--------	-----------	----

PBK244	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	HV	49.27mm	9.5 mm	3/8" UNC	不锈钢 (1)
PBK245	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	HV	49.27mm	18.8 mm	5/8" UNC	不锈钢 (1)


Table 2/2		
物料号	垫圈	螺母
PBK244	3/8" 硅青铜锁紧垫圈 (1)	3/8"-16 UNC 硅青铜六角螺母 (1)
PBK245	5/8" 硅青铜锁紧垫圈 (1)	5/8"-11 UNC 硅青铜六角螺母 (1)

其他产品详情

焊机框架单独出售。

导体之间可能需要存在间隙。有关详细信息，请参阅模具标签。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE