


# 鹅颈链接件



## 功能

单独链接，连接两个或多个nVent ERICO电气接地棒

根据EN 13601标准要求的高导电、硬抽电解铜

## 技术参数


材料： 铜

Table 1/1

| 物料号    | 完成 | 宽度 (W) | 厚度 (T) | 单位重量   |
|--------|----|--------|--------|--------|
| EEBDLC | 裸露 | 50 mm  | 6 mm   | 0.3 kg |
| EEBDLT | 镀锡 | 50 mm  | 6 mm   | 0.3 kg |

## 其他产品详情

镀锡层为8微米，此项根据ASTM B545服务“C”类，用于腐蚀环境。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE