

扁钢夹



功能

固定防雷导体并防止位移

使用螺丝或螺钉机械固定


技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	胶带尺寸	胶带类型	深度 (D)	高度 (H)
DCA600	711760	铝	25 x 3 mm	绝缘	20mm	13 mm
DCC316	711660	黄铜	31 x 6 mm	裸露	18mm	13 mm
DCC256	711230	黄铜	25 x 6 mm	裸露	20mm	14 mm
DCC605	711260	黄铜	25 x 6 mm	绝缘	20mm	15 mm
DCC386	711690	黄铜	38 x 6 mm	裸露	20mm	13 mm
DCC506	711240	黄铜	50 x 6 mm	裸露	20mm	13 mm
DCC610	711270	黄铜	50 x 6 mm	绝缘	20mm	15 mm

Table 2/2				
物料号	订货号	宽度 (W)	孔尺寸 (HS)	单位重量
DCA600	711760	52 mm	7 mm	0.04 kg
DCC316	711660	56 mm	7 mm	0.067 kg
DCC256	711230	50 mm	7 mm	0.08 kg
DCC605	711260	52 mm	7 mm	0.13 kg
DCC386	711690	63 mm	7 mm	0.14 kg
DCC506	711240	75 mm	7 mm	0.16 kg
DCC610	711270	78 mm	7 mm	0.26 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE