

TDS130 替换模块



认证



功能


TDS130 系列的替换模块

技术参数

物料号	TDS130M150
订货号	702432
标称系统电压 (Un)	120 - 150 VAC
最大连续工作电压 (Uc)	170 VAC
电压保护额定值 (VPR)	800 V @ 3 kA L-N 500 V @ 3 kA L+N-PE
标称放电电流 (In)	8kA 8/20 μ s
最大放电电流 (Imax), L-N	20kA 8/20 μ s
最大放电电流 (Imax), L-PE	20kA 8/20 μ s

物料号	TDS130M150
频率	0 - 100 Hz
外壳材料	UL® 94V-0 热塑性
温度	-40 to 80 °C
模块宽度	1 M
深度 (D)	49mm
高度 (H)	45 mm
宽度 (W)	18 mm
单位重量	0.07 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE