



电信接地母线



认证



功能

符合 TIA-607-C 和 BICSI® 建议

符合 NEMA® 标准

接受带 5/16" 或 7/16" 螺栓孔的两个孔接线片（不含五金件）

电信接地母线垫片接合套件可用于延长母线

技术参数

厚度 (T): 6.35 mm

宽度 (W): 50.8 mm

材料: 铜

Table 1/2


物料号	镀锡	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	孔尺寸 1 (HS1)	孔尺寸 1 (成对数量)	孔尺寸 2 (HS2)
-----	----	-----------	-----------	-------------	--------------	-------------

TGBA12L06P	否	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm
TGBA12L06PT	是	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm
TGBA16L08P	否	394 mm	229 mm	8 mm	8	11 mm
TGBA16L08PT	是	394 mm	229 mm	8 mm	8	11 mm
TGBA18L10P	否	451 mm	229 mm	8 mm	10	11 mm
TGBA18L10PT	是	451 mm	229 mm	8 mm	10	11 mm
TGBA20L12P	否	508 mm	229 mm	8 mm	12	11 mm
TGBA20L12PT	是	508 mm	229 mm	8 mm	12	11 mm
TGBA24L14P	否	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA24L14PT	是	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA29L18P	否	737 mm	457 mm	8 mm	18	11 mm
TGBA29L18PT	是	737 mm	457 mm	8 mm	18	11 mm

Table 2/2				
物料号	孔尺寸 2 (成对数量)	A	B	C
TGBA12L06P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA12L06PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA16L08P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA16L08PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm

物料号	孔尺寸 2（成对数量）	A	B	C
TGBA18L10P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA18L10PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA20L12P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA20L12PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14P	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA29L18P	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA29L18PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE