


# 电信主接地母线



## 认证



## 功能

符合 TIA-607-C 和 BICSI® 建议

符合 NEMA® 标准

接受带 5/16" 或 7/16" 螺栓孔的两个孔接线片（不含五金件）

电信接地母线垫片接合套件可用于延长母线

## 技术参数

厚度 (T): 6.35 mm  
 宽度 (W): 101.6 mm  
 材料: 铜

Table 1/2


| 物料号 | 镀锡 | 长度 1 (L1) | 长度 2 (L2) | 孔尺寸<br>1 (成对数量) | 孔尺寸<br>2 (成对数量) | A |
|-----|----|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---|
|-----|----|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---|

|              |   |        |        |    |   |         |
|--------------|---|--------|--------|----|---|---------|
| TMGBA12L15P  | 否 | 305 mm | 229 mm | 15 | 3 | 25.4 mm |
| TMGBA12L15PT | 是 | 305 mm | 229 mm | 15 | 3 | 25.4 mm |
| TMGBA16L19P  | 否 | 394 mm | 229 mm | 19 | 3 | 25.4 mm |
| TMGBA16L19PT | 是 | 394 mm | 229 mm | 19 | 3 | 25.4 mm |
| TMGBA18L23P  | 否 | 451 mm | 229 mm | 23 | 3 | 25.4 mm |
| TMGBA18L23PT | 是 | 451 mm | 229 mm | 23 | 3 | 25.4 mm |
| TMGBA20L27P  | 否 | 508 mm | 229 mm | 27 | 3 | 25.4 mm |
| TMGBA20L27PT | 是 | 508 mm | 229 mm | 27 | 3 | 25.4 mm |
| TMGBA24L33P  | 否 | 610 mm | 457 mm | 33 | 5 | 25.4 mm |
| TMGBA24L33PT | 是 | 610 mm | 457 mm | 33 | 5 | 25.4 mm |
| TMGBA29L41P  | 否 | 737 mm | 457 mm | 41 | 5 | 25.4 mm |
| TMGBA29L41PT | 是 | 737 mm | 457 mm | 41 | 5 | 25.4 mm |

| Table 2/2    |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
| 物料号          | B       | C       | D       |
| TMGBA12L15P  | 28.6 mm | 15.9 mm | 15.9 mm |
| TMGBA12L15PT | 28.6 mm | 15.9 mm | 15.9 mm |

| 物料号          | B       | C       | D       |
|--------------|---------|---------|---------|
| TMGBA16L19P  | 28.6 mm | 15.9 mm | 15.9 mm |
| TMGBA16L19PT | 28.6 mm | 15.9 mm | 15.9 mm |
| TMGBA18L23P  | 28.6 mm | 15.9 mm | 15.9 mm |
| TMGBA18L23PT | 28.6 mm | 15.9 mm | 15.9 mm |
| TMGBA20L27P  | 28.6 mm | 15.9 mm | 15.9 mm |
| TMGBA20L27PT | 28.6 mm | 15.9 mm | 15.9 mm |
| TMGBA24L33P  | 28.6 mm | 15.9 mm | 15.9 mm |
| TMGBA24L33PT | 28.6 mm | 15.9 mm | 15.9 mm |
| TMGBA29L41P  | 28.6 mm | 15.9 mm | 15.9 mm |
| TMGBA29L41PT | 28.6 mm | 15.9 mm | 15.9 mm |

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE