

防盗接地母线，接线柱安装组件



认证



功能

无需对管道进行切割或钻孔，即可安装到 Schedule 40 管道和接线柱上

接受标准电信接地接线片（不含接线片）


包含 14 个标准垫片 (TDSGAS)

技术参数

Table 1/2						
物料号	材料	完成	垫片厚度	长度 (L)	A	围柱标称尺寸
TDSGAPC14	Copper, 不锈钢 304 (EN 1.4301), Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Nylon	镀锡	6.4mm	266mm	25.4 mm	1 1/2" - 2"

Table 2/2				
物料号	围柱实际外径 (Ø)	螺纹尺寸 1 (TS1)	螺纹尺寸 2 (TS2)	螺纹尺寸 3 (TS3)
TDSGAPC14	48.00 - 63.5 mm	3/8" UNC	5/16" UNC	5/16" UNC

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE