

防盗接地母线，壁挂式安装组件



认证



功能

使用公共事业或电信塔或其他支架结构与接地环的连接，提供等电位连接和低阻抗接地路径

可用于任何装配应用和配置中

接受标准电信接地接线片（不含接线片）

包含 17 个标准垫片 (TDSGAS)

技术参数


Table 1/2

物料号	材料	完成	垫片厚度	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	宽度 (W)
TDSGAWB17	Copper, Aluminum, 不锈钢 304 (EN 1.4301), Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Nylon	镀锡	6.4mm	235 mm	38.1 mm	50.8 mm

Table 2/2

物料号	高度 (H)	A	孔尺寸 (HS)	螺纹尺寸 (TS)
TDSGAWB17	50.8 mm	25.4 mm	9.8 mm	3/8" UNC

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE