


穿过屋顶的 PVC 组件，平行导体至直插式导体



认证



功能

允许将雷电保护导体隐藏在天花板或墙壁内

对导体使用直插式连接并使用基板固定到结构物上

技术参数

导体尺寸，UL: 1 类 - 2 类（最大 4/0）

Table 1/1


物料号	材料	连接材料，直插式导体	连接材料，平行导体	杆长度 (L)	外径 (OD)	单位重量
LPC66518	Copper, Polyvinylchloride, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	铜	铜	508mm	48.26 mm	1.26 kg

物料号	材料	连接材料，直插式导体	连接材料，平行导体	杆长度 (L)	外径 (OD)	单位重量
LPC66518BI	Aluminum, Copper, Polyvinylchloride, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	铜	双金属	508mm	48.26 mm	1.25 kg
LPC66524	Copper, Polyvinylchloride, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	铜	铜	660.4mm	48.26 mm	1.45 kg
LPC66524BI	Aluminum, Copper, Polyvinylchloride, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	铜	双金属	660.4mm	48.26 mm	1.45 kg

其他产品详情

请始终咨询屋顶制造商或适当防雨板材料的所有者。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠

WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
， 按 1 转客户服务
， 按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE