We connect and protect

穿过屋顶的 PVC 上部连接

认证

功能

允许将雷电保护导体隐藏在天花板或墙壁内

连接现有的穿过屋顶 PVC 的管道

技术参数

导体尺寸，UL:　1 类 - 2 类（最大 4/0）

Table 1/2

物料号	材料	完成	连接材料，直插式导体	连接材料，平行导体	高度 (H)	外径 (OD)
LPA664	Aluminum, Polyvinylchloride, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	裸露	铝	铝	136.8 mm	33.4 mm

物料号	材料	完成	连接材料，直插式导体	连接材料，平行导体	高度 (H)	外径 (OD)
LPC664A	Aluminum, Copper, Polyvinylchloride, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	裸露	铜	铝	136.8 mm	33.4 mm
LPC664BI	Aluminum, Copper, Polyvinylchloride, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	裸露	铜	双金属	136.8 mm	33.4 mm
LPC664	Copper, Polyvinylchloride, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	裸露	铜	铜	136.8 mm	33.4 mm
LPC664L	Copper, Polyvinylchloride, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	镀锡	镀锡铜	镀锡铜	136.8 mm	33.4 mm

Table 2/2

物料号	单位重量
LPA664	0.17 kg
LPC664A	0.3 kg
LPC664BI	0.37 kg
LPC664	0.45 kg
LPC664L	0.45 kg

其他产品详情

请始终咨询屋顶制造商或适当防雨板材料的所有者。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent
的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent。所有 nVent 标志和徽标均由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利，恕不另行通知。

本文档由系统生成。