

尖端接收器安装



功能

提高了叶片尖端的性能

经测试，性能达到 IEC® 61400-24 标准以上

接收器产品寿命性能出众

遭到 225 kA 的电击后，升高温度低于 12°C (54°F)


技术参数

Table 1/2

物料号	材料	完成	导体尺寸	导体类型	螺纹尺寸 (TS)	长度 (L)
WT2TC1MV05.5	Polypropylene, 不锈钢 316 (EN 1.4401), Copper	镀锡	50 mm ²	同心线	M10	5500mm

Table 2/2

物料号	高度 (H)	宽度 (W)	A
WT2TC1MV05.5	40 mm	106 mm	130 mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE