

割炬烧喷嘴



功能

自燃丙烷喷灯头

挤压控制旋钮会立即产生火焰；释放控制旋钮，火焰熄灭

无火焰调节

燃烧器喷尖在正常使用过程中仍处于冷却状态

可侧向或倒置使用

可在不拉平的情况下抵抗 60 MPH (96 KPH) 的大风

适合所有标准的 14.1 和 16.4 盎司（400 和 465 克）丙烷气瓶

技术参数

物料号

T111

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE