

TSF 替换模块



认证



功能


瞬变浪涌滤波器的替换模块

技术参数

物料号	TSF120MTDS	TSF240MTDS	TSF24MDS0
标称系统电压 (Un)	120 - 150 VAC	220 - 240 VAC	24 VAC
最大连续工作电压 (Uc)	170 VAC	275 VAC	30 VAC/38 VDC
标称放电电流 (In)	3kA 8/20 μ s	3kA 8/20 μ s	3kA 8/20 μ s
外壳材料	UL® 94V-0 热塑性	UL® 94V-0 热塑性	UL® 94V-0 热塑性
温度	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C
模块宽度	1 M	1 M	1 M
深度 (D)	48.77mm	48.77mm	48.77mm
高度 (H)	45.2 mm	45.2 mm	45.2 mm

物料号	TSF120MTDS	TSF240MTDS	TSF24MDSD
宽度 (W)	18.03 mm	18.03 mm	18.03 mm
单位重量	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE