

# 带固着基的通用导体夹



## 功能

用于平屋面

可将基座放置在砾石中，或使用粘合剂进行固定

固定圆形导体或带状导体


## 技术参数

Table 1/2

| 物料号       | 订货号    | 材料 | 导体尺寸                    | 胶带尺寸                                  | 直径 (Ø) | 高度 (H) |
|-----------|--------|----|-------------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| SFRRSFT65 | 106310 | 尼龙 | 6 mm 实心线 -<br>11 mm 实心线 | 25 x 3 mm, 26 x<br>2 mm, 30 x 2<br>mm | 110 mm | 65 mm  |

Table 2/2

| 物料号       | 订货号    | 单位重量    |
|-----------|--------|---------|
| SFRRSFT65 | 106310 | 0.03 kg |



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE