

用于屋脊瓦的通用导体夹



功能

可调节束带可以固定在一系脊盖上

固定圆形导体或带状导体


技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	导体尺寸	胶带尺寸	半径 (R)	宽度 (W)
T1-SFT-25	105400	不锈钢 18-8 (EN 1.4305), Nylon	6 mm 实心线 - 11 mm 实心线	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm	90mm	24 mm

Table 2/2

物料号	订货号	单位重量
T1-SFT-25	105400	0.1 kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE