

通用导体支承块



功能

提供避雷导体的高架支承

技术参数

材料: 聚乙烯;尼龙

Table 1/2


物料号	订货号	导体尺寸	胶带尺寸	混凝土填充	深度 (D)	高度 (H)
SFTBE	106060	6 mm 实心线 - 11 mm 实心线	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, 最大 30 x 6 mm ²	否	138mm	80 mm
SFTBC	106080	6 mm 实心线 - 11 mm 实心线	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, 最大 30 x 6 mm ²	是	138mm	80 mm

Table 2/2

物料号	订货号	宽度 (W)	单位重量
SFTBE	106060	138 mm	0.1 kg

物料号	订货号	宽度 (W)	单位重量
SFTBC	106080	138 mm	0.98 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
, 按 1 转客户服务
, 按 2 转技术支持

欧洲

荷兰: +31 800-0200135
法国: +33 800 901 793

欧洲

德国: 800 1890272
其他国家/地区: +31 13 5835404

亚太地区

上海: + 86 21 2412 1618/19
悉尼: +61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHT