

ABS 可调母线支承高载流量套件



认证



功能

将包含的螺钉替换为 ABS 可调母线支承绝缘子模块，以支撑较大的母线

套件包含 2 个螺钉

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

材料: 不锈钢 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

物料号	订货号	母排宽度	母排厚度	单位重量
ABS-KIT160X10	560910	160 mm	10 mm	0.12 kg
ABS-KIT200X10	560920	200 mm	10 mm	0.16 kg

其他产品详情

仅可与支持厚度为 10 mm (0.39") 的母线的模块配合使用。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE