


可调扁平型母线支承套件



认证



功能

套件包含轨道、绝缘子和可安装的伸展臂

相之间的距离可调

可快速调节，以适应多种母线厚度

可耐受较高的短路力

为设备提供出色的电气保护

三相（带中性线）

无卤素

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/3


物料号	订货号	材料	最大工作电压， IEC (Ui)	工作温度	符合	可燃性等级
-----	-----	----	---------------------	------	----	-------

AFBS-B600	504971	钢, Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0
-----------	--------	--	------------	---------------	--	-----------

Table 2/3						
物料号	订货号	母排宽度	母排厚度	高度 (H)	宽度 (W)	A
AFBS-B600	504971	30 - 80 mm	5 - 10 mm	70 mm	549 - 749 mm	507 mm

Table 3/3					
物料号	订货号	B	C	螺钉直径 (Sc)	单位重量
AFBS-B600	504971	61 - 176 mm	525 - 725 mm	8	2.2 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE