

有压接端子的 BJ 圆形编织带



认证



功能

开箱即用，节约安装时间和人力

可弯曲至非常接近触点区域

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

材料: 铜
 完成: 镀锡
 工作温度: 105 °C Max

Table 1/2

物料号	订货号	安培容量	横截面积	长度 (L)	电线直径	孔尺寸 (HS)
BJ6-200S	556910	45A	6mm ²	200mm	0.15mm	6.5 mm

物料号	订货号	安培容量	横截面积	长度 (L)	电线直径	孔尺寸 (HS)
BJ10-300S	556920	75A	10mm ²	300mm	0.15mm	6.5 mm
BJ6-150S	556900	45A	6mm ²	150mm	0.15mm	6.5 mm

Table 2/2

物料号	订货号	单位重量
BJ6-200S	556910	0.01 kg
BJ10-300S	556920	0.03 kg
BJ6-150S	556900	0.01 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE