


BS-250A 四极绝缘支承



认证



功能

制作定制的配电系统四极分线盒

使用螺钉安装

可使用垫片固定保护屏

无卤素

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/3

物料号	订货号	材料	完成	最大工作电压, IEC (Ui)	工作温度	典型应用额定电 流
BS-250A	551300	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide	电镀锌	630, 630	-40 to 130 °C	160 - 250 A


Table 2/3						
物料号	订货号	符合	可燃性等级	母排宽度	母排厚度	深度 (D)
BS-250A	551300	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	15 - 20 mm	5 mm	45mm

Table 3/3					
物料号	订货号	高度 (H)	A	螺钉直径 (Sc)	单位重量
BS-250A	551300	150 mm	130 mm	6	0.05 kg

其他产品详情

必须与铜制母线配合使用。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE