


CABS 母线支承套件



认证



功能

适用于所有母线类型

可将两个型材联锁或堆叠，以提升抗弯性

快速简易安装

无卤素绝缘子

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

典型应用额定电流:	400 - 4500 A
最大工作电压, IEC (Ui):	1000;1500
完成:	电镀锌
可燃性等级:	UL® 94V-0
工作温度:	-40 to 130 °C

Table 1/3


物料号	订货号	材料	符合	每相母排	母排宽度	母排厚度
CABS4-5TN-400	549310	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, 钢	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS4-5TN-600	549260	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, 钢	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS2-10TN-400	549320	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, 钢	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm
CABS2-10TN-600	549270	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, 钢	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm

Table 2/3

物料号	订货号	深度 (D)	宽度 (W)	A	B	C
CABS4-5TN-400	549310	39mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm
CABS4-5TN-600	549260	39mm	550 mm	500 mm	75 - 125 mm	525 mm
CABS2-10TN-400	549320	39mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm
CABS2-10TN-600	549270	39mm	550 mm	500 mm	75 - 125 mm	525 mm

Table 3/3		
物料号	订货号	单位重量
CABS4-5TN-400	549310	0.8 kg
CABS4-5TN-600	549260	0.84 kg
CABS2-10TN-400	549320	0.77 kg
CABS2-10TN-600	549270	0.81 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE