

带中性线的 CABS 模块套件



认证



功能

模块提供了选择相与支承之间距离的灵活性

快速简单的安装

无卤素绝缘子

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

典型应用额定电流:	400 - 4500 A
最大工作电压, IEC (Ui):	1000;1500
完成:	电镀锌
可燃性等级:	UL® 94V-0
工作温度:	-40 to 130 °C

Table 1/2

物料号	订货号	材料	符合	每相母排	母排宽度	母排厚度
-----	-----	----	----	------	------	------

CABS4-5TN-MOD	549340	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS2-10TN-MOD	549350	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm
CABS3-10TN-MOD	549360	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm

Table 2/2				
物料号	订货号	深度 (D)	宽度 (W)	单位重量
CABS4-5TN-MOD	549340	39mm	75 mm	0.5 kg
CABS2-10TN-MOD	549350	39mm	75 mm	0.48 kg
CABS3-10TN-MOD	549360	39mm	100 mm	0.58 kg

其他产品详情

CABS 模块必须安装在 CABS-APP 铝制型材上。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE