

DH 间隔器和垫块



认证



功能

以制作更高的接地板、屏障或结构

公端/母端连接保证安装牢固

电工应用

技术参数

绝缘电压: 1000V
完成: 电镀锌
可燃性等级: UL® 94HB
温度: 80 °C Max

Table 1/2


物料号	订货号	材料	螺纹尺寸 (TS)	螺纹长度 (TL)	螺纹深度 (TD)	长度 (L)
DH15M5	560660	钢, Polystyrene	M5	7mm	7mm	15mm

物料号	订货号	材料	螺纹尺寸 (TS)	螺纹长度 (TL)	螺纹深度 (TD)	长度 (L)
DH15M6	560740	钢, Polystyrene	M6	7mm	8mm	15mm
DH20M5	560670	钢, Polystyrene	M5	7mm	7mm	20mm
DH20M6	560750	钢, Polystyrene	M6	7mm	8mm	20mm
DH30M5	560600	钢, Polystyrene	M5	7mm	7mm	30mm
DH30M6	560700	钢, Polystyrene	M6	7mm	8mm	30mm
DH45M5	560610	钢, Polystyrene	M5	7mm	7mm	45mm
DH45M6	560710	钢, Polystyrene	M6	7mm	8mm	45mm
DH55M5	560620	钢, Polystyrene	M5	7mm	7mm	55mm
DH70M5	560630	钢, Polystyrene	M5	7mm	7mm	70mm
DH120M5	560650	钢, Polystyrene	M5	7mm	7mm	120mm
DH70M6	560720	钢, Polystyrene	M6	7mm	8mm	70mm
DH85M5	560640	钢, Polystyrene	M5	7mm	7mm	85mm
DH120M6	560730	钢, Polystyrene	M6	7mm	8mm	120mm

Table 2/2			
物料号	订货号	宽度 (W)	单位重量
DH15M5	560660	13 mm	0 kg
DH15M6	560740	13 mm	0 kg

物料号	订货号	宽度 (W)	单位重量
DH20M5	560670	13 mm	0.01 kg
DH20M6	560750	13 mm	0.01 kg
DH30M5	560600	13 mm	0.01 kg
DH30M6	560700	13 mm	0.01 kg
DH45M5	560610	13 mm	0.01 kg
DH45M6	560710	13 mm	0.01 kg
DH55M5	560620	13 mm	0.01 kg
DH70M5	560630	13 mm	0.01 kg
DH120M5	560650	13 mm	0.02 kg
DH70M6	560720	13 mm	0.02 kg
DH85M5	560640	13 mm	0.02 kg
DH120M6	560730	13 mm	0.04 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE