

DR 对称型材



认证



功能

快速装配各类结构

高机械阻力

高耐腐蚀性

符合 EN 60715 和 50022 及 DIN 46277

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

完成: 电镀锌

材料: 钢


Table 1/2

物料号	订货号	高度 (H)	宽度 (W)	长度 (L)	厚度 (T)	A
DR7X2M	557800	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm

物料号	订货号	高度 (H)	宽度 (W)	长度 (L)	厚度 (T)	A
DR7X3M	557810	35 mm	7.5 mm	3000mm	1 mm	4 mm
DR5-5X2M	557700	15 mm	5.5 mm	2000mm	1 mm	2.25 mm
DR15X3M	557910	35 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	4 mm
DR15X2M	557900	35 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	4 mm

Table 2/2		
物料号	订货号	单位重量
DR7X2M	557800	0.66 kg
DR7X3M	557810	0.99 kg
DR5-5X2M	557700	0.33 kg
DR15X3M	557910	1.95 kg
DR15X2M	557900	1.3 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE