

EB-130 主端子接线夹



认证



功能

可与 EB-130 或 EB-2X130 接地和中性母线配合使用

快速简单的安装

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

材料: 黄铜

完成: 镀镍

Table 1/2

物料号	订货号	导体尺寸, IEC	孔尺寸 (HS)	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)
EB130CON70	568677	6 - 70 mm ² 绞合线	5.5 mm	8mm	8 mm	31 mm
EB130CON35	568676	6 - 35 mm ² 绞合线	5.5 mm	8mm	8 mm	22 mm

Table 2/2			
物料号	订货号	扭矩 (TQ)	单位重量
EB130CON70	568677	2 N • m	0.01 kg
EB130CON35	568676	2 N • m	0.01 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE