

EB-142/166 双中性母线支承



认证



功能

为两个 EB-142 或 EB-166 接地和中性母线提供支承

快速简单的安装

无卤素

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/2


物料号	订货号	材料	可燃性等级	绝缘电压	工作温度	符合
EB142- 166SUP2	568670	聚酰胺	UL® 94V-0	690	130 °C Max	IEC® 60998-2-1

Table 2/2

物料号	订货号	高度 (H)	宽度 (W)	深度 (D)	直径 (Ø)	单位重量
-----	-----	--------	--------	--------	--------	------

EB142- 166SUP2	568670	37 mm	41 mm	10mm	4 mm	0.01 kg
-------------------	--------	-------	-------	------	------	---------

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE