

EB-142/166 接地和中性母线



认证



功能

用于连接多个接地导体

倒角孔可实现方便连接

提供适用于较厚导体的主端子接线夹

镀镍可防腐蚀

可使用单支架或双支架将母线固定在 DIN 轨上

刚性棒

可切割至所需长度

快速简单的安装

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准


技术参数

材料: 黄铜

完成: 镀镍

物料号	EB166	EB142
订货号	568667	568668
连接数量	166	142
导体尺寸, IEC	1.5 - 10 mm ² 绞合线	1.5 - 16 mm ² 绞合线
最大额定电流	40A	63A
横截面积	64mm ²	80mm ²
深度 (D)	8mm	8mm
高度 (H)	8 mm	10 mm
宽度 (W)	1000 mm	1000 mm
孔尺寸 (HS)	4.5 mm	5.5 mm
螺纹尺寸 (TS)	M4	M5
A	6 mm	7 mm
扭矩 (TQ)	0.89 N · m	2 N · m
单位重量	0.47 kg	0.58 kg
符合	IEC® 60998-2-1	IEC® 60998-2-1

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE