

EB-36 接地和中性母线



nVent ERIFLEX

连接、接地和中性母线用于连接面板内的多个接地导体，并且可用于开关设备、控制设备、电气设备、风力和太阳能发电以及数据中心等各类应用。

认证



功能

用于连接多个接地导体

倒角孔可实现方便连接

刚性棒


符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

物料号	EB36
订货号	568620
材料	黄铜
连接数量	36
导体尺寸, IEC	(6) 16 - 35 mm ² 绞合线 (30) 4 - 16 mm ² Stranded

物料号	EB36
套圈导体尺寸，IEC	(6) 10 - 35 mm ² (30) 2.5 - 16 mm ²
导体尺寸，UL	(6) #6 Solid (30) #8 - #6 Solid (6) #6 绞合线 (30) #8 - #6 Stranded
深度 (D)	15mm
高度 (H)	17 mm
宽度 (W)	470 mm
A	19 mm
B	35 mm
X	16 x 7 mm
单位重量	0.46 kg
符合	IEC® 61439.1

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE