nVent ERIFLEX

We connect and protect

EB-44 接地和中性母线

nVent ERIFLEX

连接、接地和中性母线用于连接面板内的多个接地导体，并且可用于开关设备、控制设备、电气设备、风力和太阳能发电以及数据中心等各类应用。

认证

功能

用于连接同一面板内的多个接地导体

倒角孔可实现方便连接

安装插槽可通用于将铜制母线直接固定到轨道或垫片上

刚性棒

可使用安装套件堆叠母线，或将母线固定在 DIN 轨上

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

物料号	**EB44**
订货号	568660
材料	黄铜
连接数量	44

物料号	EB44
导体尺寸，IEC	(1) 16 - 35 mm^2 Stranded (6) 4 - 16 mm^2 绞合线 (21) 2.5 - 6 mm^2 Stranded (16) 1.5 - 4 mm^2 Stranded
套圈导体尺寸，IEC	(1) 10 - 35 mm^2 (6) 2.5 - 16 mm^2 (21) 1.5 - 6 mm^2 (16) 0.75 - 4 mm^2
导体尺寸，UL	(1) #6 - #4 Stranded (6) #12 - #4 绞合线 (21) #14 - #8 Stranded (16) #16 - #10 Stranded
最大额定电流	250A
深度 (D)	13mm
高度 (H)	13 mm
宽度 (W)	462 mm
厚度 (T)	5 mm
A	376 mm
B	43 mm
X	6.2 x 7 mm
单位重量	0.3 kg
符合	IEC® 61439.1

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent
的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221

，按 1 转客户服务

，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：

+31 800-0200135

法国：

+33 800 901 793

欧洲

德国：

800 1890272

其他国家/地区：

+31 13 5835404

亚太地区

上海：

+ 86 21 2412 1618/19

悉尼：

+61 2 9751 8500

我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent。所有 nVent 标志和徽标均由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利，恕不另行通知。

本文档由系统生成。