

EBC-133 主端子接线夹套件



认证



功能

套件包含 10 个夹钳和 20 个螺钉

用于连接较厚的导体，包括 IBSB25 编织绝缘导体、MBJ 接地和连接编织带以及厚度达 9 mm (0.354") 的 nVent ERIFLEX Flexibar

快速简单的安装

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数


Table 1/2

物料号	订货号	材料	完成	导体尺寸, IEC	宽度 (W)	厚度 (T)
KIT-EBC133-15	568614	钢	电镀锌	16-35 mm ²	25 mm	2.5 mm

Table 2/2

物料号	订货号	A	孔尺寸 (HS)	螺纹尺寸 (TS)	单位重量	深度 (D)
-----	-----	---	----------	-----------	------	--------

KIT-EBC133-15	568614	15 mm	5.5 mm	M5	0.01 kg	10mm
---------------	--------	-------	--------	----	---------	------



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE