


EC35 接地/连接地面连接器



认证



功能

非常紧凑的夹钳，用于连接电缆导体和接地母线，而无需钻孔

导体紧固在压板上

在连接导体前，可将夹钳安装在母线上并滑入到位

可在母线安装完成后中增添连接

单个螺钉锁定夹钳并进行连接

符合 EAC 标准

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准


技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	完成	材料	母排厚度	母排宽度	导体尺寸
EC35	553470	电镀锌	钢	4 - 5 mm	12 mm	2.5 mm ² 实心线 - 35 mm ² 绞合线

Table 2/2						
物料号	订货号	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)	扭矩 (TQ)	单位重量
EC35	553470	14mm	27 mm	31 mm	6 N • m	0.03 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE