

HFBT nVent ERIFLEX Flexibar 折弯工具

物料号

HFBT



认证



功能

允许用户将 nVent ERIFLEX Flexibar 折弯成自定义形状以便高效安装

可快速折弯所有尺寸的 nVent ERIFLEX Flexibar 而不损坏绝缘层的易用工具

便携式工具可在工作现场使用或附接到工作台

包括工具箱

产品属性

订货号: 558920

材料: 钢

弯曲半径: 10mm

弯曲角度: 180 ° Max

深度: 120mm

高度: 215 mm

宽度: 345 mm

单位重量: 7 kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE