


FBC nVent ERIFLEX Flexibar/电缆至母线夹



认证



功能

非常紧凑的线夹，用于将电缆导体或 nVent ERIFLEX Flexibar 连接到接地母线，无需钻孔

导体紧固在压板上

在连接导体前，可将夹钳安装在母线上并滑入到位

可在母线安装完成后中增添连接

单个螺钉锁定夹钳并进行连接

符合 EAC 标准

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

完成： 电镀锌

符合： IEC® 60999

材料： 钢

Table 1/2

物料号	订货号	母排厚度	导体尺寸	导体宽度	深度 (D)	高度 (H)
FBC10X4	553505	10 mm	1 mm ² 绞合线 - 4 mm ² 绞合线		12mm	28 mm
FBC5X4	553405	5 mm	1 mm ² 绞合线 - 4 mm ² 绞合线		11mm	23 mm
FBC10X6	553430	10 mm	2.5 mm ² 绞合线 - 16 mm ² 绞合线	6 mm	14mm	33 mm
FBC5X6	553400	5 mm	2.5 mm ² 绞合线 - 16 mm ² 绞合线	6 mm	14mm	28 mm
FBC10X9	553440	10 mm	16 mm ² 绞合线 - 50 mm ² 绞合线	9 mm	19mm	42 mm
FBC5X9	553410	5 mm	16 mm ² 绞合线 - 50 mm ² 绞合线	9 mm	19mm	36 mm
FBC10X15-5	553530	10 mm	35 mm ² 绞合线 - 70 mm ² 绞合线	15.5 mm	25mm	49 mm
FBC5X15-5	553510	5 mm	35 mm ² 绞合线 - 70 mm ² 绞合线	15.5 mm	25mm	44 mm
FBC5X20	553520	5 mm	70 mm ² 绞合线 - 185 mm ² 绞合线	20 mm	31mm	48 mm
FBC10X20	553540	10 mm	70 mm ² 绞合线 - 185 mm ² 绞合线	20 mm	31mm	54 mm

Table 2/2


物料号	订货号	宽度 (W)	扭矩 (TQ)	单位重量
FBC10X4	553505	29 mm	2 N · m	0.02 kg
FBC5X4	553405	29 mm	2 N · m	0.02 kg

物料号	订货号	宽度 (W)	扭矩 (TQ)	单位重量
FBC10X6	553430	31 mm	3 N • m	0.03 kg
FBC5X6	553400	31 mm	3 N • m	0.03 kg
FBC10X9	553440	40 mm	6 - 8 N • m	0.07 kg
FBC5X9	553410	40 mm	6 - 8 N • m	0.07 kg
FBC10X15-5	553530	40 mm	10 - 12 N • m	0.11 kg
FBC5X15-5	553510	40 mm	10 N • m Min	0.11 kg
FBC5X20	553520	40 mm	12 - 15 N • m	0.13 kg
FBC10X20	553540	40 mm	12 - 15 N • m	0.14 kg

其他产品详情

必须将导体剥离一段至少与夹钳宽度相等的距离。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE