

FBS 扁平型母线支承



认证



功能

为螺纹母线提供支撑

三相（带中性线）

用于棒定位的塑料定位销

可快速调节，以适应多种母线宽度

可使用垫片固定保护屏

两侧均可安装接地线

无卤素

技术参数

Table 1/4

物料号	订货号	材料	完成	最大工作电压， IEC (Ui)	工作温度	典型应用额定电 流
-----	-----	----	----	---------------------	------	--------------


FBS400A	551350	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	电镀锌	1000, 1500	-40 to 130 °C	160 - 400 A
---------	--------	---	-----	------------	---------------	-------------

Table 2/4						
物料号	订货号	符合	可燃性等级	母排宽度	母排厚度	高度 (H)
FBS400A	551350	IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	15 mm, 20 mm	5 mm	34 mm

Table 3/4						
物料号	订货号	宽度 (W)	A	B	C	D
FBS400A	551350	465 mm	450 mm	300 mm	18 mm	26 mm

Table 4/4				
物料号	订货号	E	X	单位重量
FBS400A	551350	50 mm	6 x 8 mm	0.3 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE