

FBSS 扁平型母线支承



认证



功能

以方便连接的角度支撑母线

包含可用于直接固定保护屏的安装孔

可调臂便于安装

三相（带中性线）

无卤素

技术参数


Table 1/3

物料号	订货号	材料	最大工作电压, IEC (Ui)	工作温度	典型应用额定电 流	可燃性等级
FBSS32X5	551190	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	1000, 1500	-40 to 130 °C	400 A	UL® 94V-0

Table 2/3						
物料号	订货号	母排宽度	母排厚度	符合	高度 (H)	宽度 (W)
FBSS32X5	551190	32 mm	5 mm	IEC® 60695-2-11 (灼热丝耐燃测试 960 °C)	47 mm	338 - 390 mm

Table 3/3						
物料号	订货号	A	B	C	X	单位重量
FBSS32X5	551190	325 - 377 mm	290 mm	65 mm	6.5 x 23 mm	0.32 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE