


FC nVent ERIFLEX Flexibar 母线夹



认证



功能

将 nVent ERIFLEX Flexibar 连接到铜制母线

用螺钉固定两个板

能够形成良好的电气接触

快速简单的安装

非常适合进行现场改装

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

质量等级: 8.8

夹紧能力: 20mm

完成: 电镀锌

材料: 钢

Table 1/2


物料号	订货号	母排宽度	导体宽度	高度 (H)	宽度 (W)	A
FC50X24	553020	50 mm	20 - 24 mm	75 mm	52 mm	36 mm
FC50X32	553030	50 mm	32 mm	75 mm	60 mm	44 mm
FC50X40	553040	50 mm	40 mm	75 mm	68 mm	52 mm
FC80X24	553050	80 mm	20 - 24 mm	105 mm	52 mm	36 mm
FC80X32	553060	80 mm	32 mm	105 mm	60 mm	44 mm
FC80X50	553070	80 mm	50 mm	105 mm	78 mm	62 mm
FC100X32	568700	100 mm	32 mm	125 mm	60 mm	44 mm
FC120X32	568730	120 mm	32 mm	145 mm	60 mm	44 mm

Table 2/2

物料号	订货号	B	螺钉直径 (Sc)	扭矩 (TQ)	单位重量
FC50X24	553020	60 mm	8	10 N • m	0.32 kg
FC50X32	553030	60 mm	8	10 N • m	0.36 kg
FC50X40	553040	60 mm	8	10 N • m	0.41 kg
FC80X24	553050	90 mm	8	10 N • m	0.43 kg
FC80X32	553060	90 mm	8	10 N • m	0.49 kg
FC80X50	553070	90 mm	8	10 N • m	0.64 kg
FC100X32	568700	110 mm	8	10 N • m	0.67 kg

物料号	订货号	B	螺钉直径 (Sc)	扭矩 (TQ)	单位重量
FC120X32	568730	130 mm	8	10 N • m	0.76 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE