


FGBS 玻璃纤维编织套管



认证



功能

带有高温硅涂层的玻璃纤维

耐高温

热绝缘和机械保护

无卤素

技术参数

材料: 玻璃纤维
可燃性等级: UL® 1441 VW-1
工作温度: -70 to 300 °C

Table 1/1

物料号	订货号	直径	颜色	长度	单位重量
FGBS8	556210	8 mm	黑色	100m	0.01 kg

物料号	订货号	直径	颜色	长度	单位重量
FGBS4	556200	4 mm	黑色	100m	0.01 kg
FGBS12	556230	12 mm	黑色	100m	0.02 kg
FGBS10	556220	10 mm	黑色	100m	0.02 kg
FGBS15	556240	16 mm	黑色	100m	0.03 kg
FGBS20	556250	20 mm	白色	50m	0.04 kg

其他产品详情

单位重量以每米 (3.28') 计算。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE