

HFBT nVent ERIFLEX Flexibar 折弯工具



认证



功能

允许用户将 nVent ERIFLEX Flexibar 折弯成自定义形状以便高效安装

可快速折弯所有尺寸的 nVent ERIFLEX Flexibar 而不损坏绝缘层的易用工具

便携式工具可在工作现场使用或附接到工作台

包括工具箱

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	弯曲半径	弯曲角度	深度	高度
HFBT	558920	钢	10mm	180 ° Max	120mm	215 mm

Table 2/2

物料号	订货号	宽度	单位重量
-----	-----	----	------

HFBT	558920	345 mm	7 kg
------	--------	--------	------

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE