

液压柔性/非柔性母线折弯机



认证



功能

可与铜制或铝制母线和 nVent ERIFLEX Flexibar 配合使用

多功能工具可形成“V”或“Z”形折弯并可拉直母线进行纠正

可拆式顶板能够在母线上多次折弯

蚀刻底板以指示 90° 折弯

包括钢条支撑件，用于在工具未固定到液压 nVent ERIFLEX Flexibar 和母线工作中心时折弯母线

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数


Table 1/2

物料号	订货号	母排宽度	母排厚度	弯曲角度	弯曲半径	深度 (D)
HYDR-BB-BEN	545670	200 mm Max	12.7 mm Max	100 ° Max	12.5mm	500mm

Table 2/2

物料号	订货号	高度 (H)	宽度 (W)	单位重量
HYDR-BB-BEN	545670	261 mm	230 mm	51 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE