

液压 nVent ERIFLEX Flexibar 剪切工具



认证



功能

快速精确地切割 nVent ERIFLEX Flexibar，无毛刺或变形

切穿绝缘层且不造成损坏

适用于所有尺寸的 nVent ERIFLEX Flexibar

透明塑料护罩，便于目视检查切割位置

牢固的机械组件

提供替换刀片

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数


Table 1/1

物料号	订货号	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)	单位重量
HYDR-FLEX-ST	559010	240mm	341 mm	280 mm	34 kg

其他产品详情

不要用于切割实心母线。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE