

MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar 手动折弯工具



认证



功能

允许用户将 nVent ERIFLEX Flexibar 折弯成自定义形状以便高效安装

可快速折弯所有尺寸的 nVent ERIFLEX Flexibar 而不损坏绝缘层的易用工具

长手柄可在 nVent ERIFLEX Flexibar 折弯时施加力, 最大尺寸达 10x120x1/12x100x1

两种折弯半径: 5 毫米和 (0.20 英寸和)

能够调整折弯角度以执行重复折弯

坚固的蓝色铝制基座, 具有三个固定点

针对 nVent ERIFLEX Flexibar 的可调长度设置

快速 nVent ERIFLEX Flexibar 锁定系统, 无需任何工具

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	导体宽度	弯曲半径	弯曲角度	深度
-----	-----	----	------	------	------	----

MFBT-2	559145	钢, Aluminum	120 mm	5mm	120 ° Max	414mm
--------	--------	-------------	--------	-----	-----------	-------

Table 2/2				
物料号	订货号	高度	宽度	单位重量
MFBT-2	559145	242 mm	319 mm	7 kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE