

MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar

手动剪切工具



认证



功能

快速精确地切割 nVent ERIFLEX Flexibar，无毛刺或变形

切穿绝缘层且不造成损坏

nVent ERIFLEX Flexibar 最大剪切尺寸为 5x32x1

可调式桥台，能够实现相同的重复切割

桥台和指示器支持轻松切割 45° 倒角

刀片附近的弹性体边缘有助于防止碎屑造成堵塞

提供替换刀片

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	导体厚度	导体宽度	深度	高度
-----	-----	----	------	------	----	----

MFSHT-2	559146	钢, Aluminum	5 mm	32 mm Max	200mm	750 mm
---------	--------	-------------	------	-----------	-------	--------

Table 2/2			
物料号	订货号	宽度	单位重量
MFSHT-2	559146	160 mm	6 kg

其他产品详情

工具必须安装在台面上。

不要用于切割实心母线。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE