

MFTT-2 nVent ERIFLEX Flexibar 手动扭转工具



认证



功能

可扭转或改变 nVent ERIFLEX Flexibar 装配面的易用工具

建议在成型时固定 nVent ERIFLEX Flexibar

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	导体宽度	深度	高度	长度
MFTT-2	559148	钢	120 mm	82mm	40 mm	476mm

Table 2/2

物料号	订货号	单位重量
MFTT-2	559148	2 kg

其他产品详情

不要与 nVent ERIFLEX Flexibar Summum 配合使用。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE