

MFWC 手动 nVent ERIFLEX Flexibar 工作中心



认证



功能

带有大型工作表面以及用于手动 nVent ERIFLEX Flexibar 工具的存储装置的模块化台面

工具可直接固定到可互换的台面，从而能够快速地将工具从一个水平面移动到另一个水平面

用随附的翼形旋钮将涂覆有防滑胶木的胶合板台面固定到位

包括 nVent ERIFLEX Flexibar 小型折弯和折叠工具

铲车式轨道、锁定定向轮和内置手柄可方便地实现移动

内置手柄可延长以适应 nVent ERIFLEX Flexibar 长件


技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	高度 (H)	长度	宽度 (W)	A
MFWC	558940	钢, Plywood	928 mm	1200 - 1913 mm	700 mm	348 mm

Table 2/2			
物料号	订货号	静态负载	单位重量
MFWC	558940	400N	95 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE